

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) in plastica, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia vuota, Elemento di base, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67
N. d'ordine	1963520000
Tipo	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
CPZ	10 Pieza

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	28.7 mm	Profondità (pollici)	1.1299 inch
Posizione verticale	38 mm	Altezza (pollici)	1.4961 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Peso netto	10 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali


Colori	altro	Materiale base della custodia	PA UL 94 VO
Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare, Dado centrale	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 4	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	------------------------	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Disegni**Sezione di montaggio**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V04P	Versione
N. d'ordine	1963900000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248646326	
CPZ	10 ST	

RJ45



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versione
N. d'ordine	1963840000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione
N. d'ordine	1963830000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
CPZ	10 ST	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**LWL-SC**

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Versione
N. d'ordine	1962870000	Inserto SC, Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
CPZ	10 ST	

LWL-LC

Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-LCD-SM-C	Versione
N. d'ordine	1962880000	Inserto LC, Inserto flangia LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
CPZ	10 ST	

RJ45

Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versione
N. d'ordine	1962850000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
CPZ	10 ST	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versione
N. d'ordine	1962840000	connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto
GTIN (EAN)	4032248645046	
CPZ	10 ST	

USB

FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-USB-A	Versione
N. d'ordine	1019570000	Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A
GTIN (EAN)	4032248731602	
CPZ	1 ST	

LWL-SC

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Versione
N. d'ordine	1964430000	Inserto SC, Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
CPZ	10 ST	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**LWL-LC**

Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-LCD-MM-C	Versione
N. d'ordine	1964420000	Inserto LC, Inserto flangia LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
CPZ	10 ST	

Hybrid

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versione
N. d'ordine	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
CPZ	300 ST	

Accessori**neutra**

ESG è il marcitore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	