



Connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106 Var.1  
(EtherNet/IP) in metallo, custodia vuota

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Custodia vuota, Elemento di base, Variante 1 secondo IEC 61076-3-106, IP67 |
| N. d'ordine | <a href="#">1963540000</a>                                                 |
| Tipo        | IE-BH-V01M                                                                 |
| GTIN (EAN)  | 4032248645633                                                              |
| CPZ         | 10 Pieza                                                                   |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 23.5 mm | Profondità (pollici) | 0.9252 inch |
| Posizione verticale | 32 mm   | Altezza (pollici)    | 1.2598 inch |
| Larghezza           | 32 mm   | Larghezza (pollici)  | 1.2598 inch |
| Peso netto          | 46.6 g  |                      |             |

## Temperature

|                              |                         |                |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
| Temperatura di posa          |                         |                |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione                                                |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                                                    |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP                                 | c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18                                  |

## Dati generali


|                      |                                           |                               |                        |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Colori               | altro                                     | Materiale base della custodia | Pressofusione di zinco |
| Tipo di montaggio    | 4 Utensili per avvitare,<br>Dado centrale | Grado di protezione           | IP67                   |
| Cicli di inserimento | 750                                       |                               |                        |

## Standard generali


|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Connettori a norma | IEC 61076-3-106 Var. 1 |
|--------------------|------------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 |             |             |

**Disegni****Sezione di montaggio**


Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**Disegno dettagliato**

Spessore della parete durante l'utilizzo del collegamento a vite centrale

## Accessori

## RJ45



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                        |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-BI-RJ45-C               | Versione                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1962840000</a> | connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto        |
| GTIN (EAN)  | 4032248645046              |                                                        |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                        |
| Tipo        | IE-BI-RJ45-FJ-A            | Versione                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1962850000</a> | connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A |
| GTIN (EAN)  | 4032248645053              |                                                        |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                        |
| Tipo        | IE-BI-RJ45-FJ-B            | Versione                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1963840000</a> | connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B |
| GTIN (EAN)  | 4032248651894              |                                                        |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                        |
| Tipo        | IE-BI-RJ45-FJ-P            | Versione                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1963830000</a> | connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET |
| GTIN (EAN)  | 4032248646159              |                                                        |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                        |

## LWL-SC

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14




## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                      |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-BI-SCRJ2SC-MM-C         | Versione                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1964430000</a> | Inserto SC, Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Multimode  |
| GTIN (EAN)  | 4032248649044              |                                                      |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                      |
| Tipo        | IE-BI-SCRJ2SC-SM-C         | Versione                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1962870000</a> | Inserto SC, Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Singlemode |
| GTIN (EAN)  | 4032248645060              |                                                      |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                      |

**Accessori****LWL-LC**

Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                  |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-BI-LCD-MM-C             | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1964420000</a> | Inserto LC, Inserto flangia LC-Duplex, Multimode |
| GTIN (EAN)  | 4032248649037              |                                                  |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                  |

|             |                            |                                                   |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-BI-LCD-SM-C             | Versione                                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1962880000</a> | Inserto LC, Inserto flangia LC-Duplex, Singlemode |
| GTIN (EAN)  | 4032248645077              |                                                   |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                   |

**USB**


Inserti USB per FrontCom®

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo        | IE-BI-USB-A                | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1019570000</a> | Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A |
| GTIN (EAN)  | 4032248731602              |                                      |
| CPZ         | 1 ST                       |                                      |

**Hybrid**

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14



**IE-BH-V01M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                              |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo        | IE-BH-HYB-10P              | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1069010000</a> | Inserto flangia, Per inserto flangia, Ibrido |
| GTIN (EAN)  | 4032248823970              |                                              |
| CPZ         | 10 ST                      |                                              |

|             |                            |                                                  |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-BIC-HYB-P-0,5-300       | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1096150000</a> | Contatto a crimpare, Per inserto flangia, Ibrido |
| GTIN (EAN)  | 4032248869114              |                                                  |
| CPZ         | 300 ST                     |                                                  |

**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                              |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo        | IE-BP-V01P                 | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1965700000</a> | Calotta di protezione per custodia a flangia |
| GTIN (EAN)  | 4032248653928              |                                              |
| CPZ         | 10 ST                      |                                              |