

HDC 04A DODL 1LB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Coperchio per parte superiore, Gancio trasversale in basso, Standard |
| N. d'ordine | 1963690000 |
| Tipo | HDC 04A DODL 1LB |
| GTIN (EAN) | 4032248645961 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 25 mm | Altezza (pollici) | 0.9842 inch |
| Larghezza | 36.5 mm | Larghezza (pollici) | 1.437 inch |
| Peso netto | 30 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza | Acetone |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| | Sostanza | Olio di perforazione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Diesel |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Alcool etilico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio per trasmissione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio idraulico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Refrigerante |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina di petrolio |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Sudore |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina super |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Acqua | |
| Resistenza chimica | Resistente | |
| Sostanza | UV | |
| Resistenza chimica | Instabile | |
| Sostanza | Ozono | |
| Resistenza chimica | Instabile | |

Dati generali

Superficie Verniciatura a polvere Grado di protezione IP65, in stato collegato

Dimensioni

| | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|---------|
| Entrata cavo | con maschio | Larghezza custodia C | 26.8 mm |
| Lunghezza, custodie | 31 mm | Altezza Custodia B | 18 mm |


Dati tecnici**Esecuzione**

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Coperchio | Copertura | con coperchio |
| Coppia di serraggio | 0.5 Nm | Numero entrate cavo laterali | 0 |
| Esecuzione custodia | Coperchio per parte superiore | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso |
| Forma | Standard | Dimensioni di installazione | 1 |
| Entrata cavo | con maschio | Versione con gancio | Gancio trasversale |
| Guarnizione | nessuna sigillatura | Colore (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 1 | Adatti per ModuPlug® | No |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Disegni



HDC 04A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 04A TOLU 1M16G | Versione |
| N. d'ordine | 1206090000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118027587 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 16 |
| Tipo | HDC 04A TOLU 1M20G | Versione |
| N. d'ordine | 1788820000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248206360 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20 |
| Tipo | HDC 04A TOLU 1PG11G | Versione |
| N. d'ordine | 1652470000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190402549 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 11 |

Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

HDC 04A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 04A TWLU 1PG11G | Versione |
| N. d'ordine | 1652480000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190402556 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 11 |
| Tipo | HDC 04A TWLU 1M20G | Versione |
| N. d'ordine | 1788810000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248206353 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20 |