

IE-PP-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta protez. p. cust. connett.
N. d'ordine	1963890000
Tipo	IE-PP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646319
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	46.7	Profondità (pollici)	1.8386 inch
Peso netto	5 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70
-------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Materiale base della custodia	PA UL 94 VO	Tipo di montaggio	Solo all'interno
Grado di protezione	IP67		

Standard generali

N° Certificato (cULus)	E316369
----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		



Disegni

