

IE-PP-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta protez. p. cust. connett.
N. d'ordine	1963890000
Tipo	IE-PP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646319
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	46.7	Profondità (pollici)	1.8386 inch
Peso netto	5 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...70

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Tipo di montaggio	Solo all'interno
Grado di protezione	IP67		

Standard generali

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Disegni

