


**IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserto SC, Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Multi-mode
N. d'ordine	<a href="#">1964430000</a>
Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649044
CPZ	10 Pieza

**IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Posizione verticale	13.2 mm	Altezza (pollici)	0.5197 inch
Larghezza	15.6 mm	Larghezza (pollici)	0.6142 inch
Peso netto	1.1 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**Dati generali**

Descrizione articolo	Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Multimode	Colori	altro
Materiale base della custodia	PA	Grado di protezione	IP67 con custodia
Cicli di inserimento	1000	Composizione	Inserti connettore e flangia per custodia delle varianti 1, 4 e 14
Tipo di filo	Multimode, POF	Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB
Collegamento 1	SC	Collegamento 2	SCRJ
Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB		

**Standard generali**

Connettori a norma	IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------	---------------------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegno quotato**