

**IE-BS-V01M-LCD-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto  
LC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 1, giunto duplex LC, Multimode
N. d'ordine	<a href="#">1964440000</a>
Tipo	IE-BS-V01M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	403224864905 1
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	33.3 mm	Profondità (pollici)	1.311 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Peso netto	60.1 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## Dati generali

Descrizione articolo	Variante 1, giunto duplex LC	Colori	altro
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	Multimode
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Collegamento 1	LC Duplex
Collegamento 2	LC Duplex	Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB

## Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
--------------------	---

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

### Sezione di montaggio



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Disegno dettagliato



Spessore della parete durante l'utilizzo del collegamento a vite centrale

**Accessori****Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BP-V01P	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1965700000</a>	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248653928		
CPZ	10 ST		