

IE-PP-V01P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta protez. p. cust. connett.
N. d'ordine	<u>1965690000</u>
Tipo	IE-PP-V01P
GTIN (EAN)	4032248653911
CPZ	10 Pieza



IE-PP-V01P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_		-	-
Omo	loga	zıor	11

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	35.2	Profondità (pollici)	1.3858 inch
Peso netto	11.72 g		
Temperature			
Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C		
Conformità ambientale de	l prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Dati generali			
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	
Materiale base della custodia	V-0 PA UL 94 V0	Colori Tipo di montaggio	nero Solo all'interno
Grado di protezione	IP67	ripo di montaggio	Solo all Interno
Classificazioni	1		1
ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08
ECLASS 13.0	27-44-02-08	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		