

IE-BP-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta di protezione per custodia a flangia
N. d'ordine	1965700000
Tipo	IE-BP-V01P
GTIN (EAN)	4032248653928
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	22.7	Profondità (pollici)	0.8937 inch
Peso netto	7.45 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Materiale base della custodia	PA UL 94 VO	Tipo di montaggio	Solo all'interno
Grado di protezione	IP67		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08
ECLASS 13.0	27-44-02-08	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		