

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come da figura

Scatola di giunzione, versione per connettori PushPull Var.4 secondo IEC 61076-3-106 in metallo

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presa di collegamento, IP67, Variante 4, 1 porta, diritto
N. d'ordine	<u>1966220000</u>
Tipo	IE-OM-V04P-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658411
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Comforms			
ROHS	Conforme	Conforme		
Dimensioni e pesi				
Profondità	57 mm	Profondità (pollici)	2.2441 inch	
Larghezza	75 mm	Larghezza (pollici)	2.9527 inch	
Lunghezza	140 mm	Lunghezza (pollici)	5.5118 inch	
Peso netto	419 g			
Temperature			'	
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C	
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa		Tomporatara a osoroizio	+0 070 0	
, , , , , , , , ,				
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	9		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 v			
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63			
Dati generali				
Colori	grigio	Materiale base della custodia	AL-Si 12	
Tipo di montaggio	Montaggio sul fondo,	Grado di protezione	IP67	
	Montaggio a muro			
Cicli di inserimento	750			
Standard generali				
	IEC 61076-3-106 Var. 4			
Standard generali	IEC 61076-3-106 Var. 4			
Standard generali Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 4			
Standard generali Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 4 EC002597	ETIM 8.0	EC002597	
Standard generali Connettori a norma Classificazioni		ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002597 EC002597	
Standard generali Connettori a norma Classificazioni ETIM 7.0	EC002597	_		
Standard generali Connettori a norma Classificazioni ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002597 EC002597	ETIM 10.0	EC002597	
Standard generali Connettori a norma Classificazioni ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC002597 EC002597 27-44-03-18	ETIM 10.0 ECLASS 10.0	EC002597 27-44-03-18	

Versione catalogo / Disegni




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Disegno





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

RJ45



Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versione
N. d'ordine	<u>1963840000</u>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione
N. d'ordine	<u>1963830000</u>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versione
N. d'ordine	<u>1962850000</u>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
CPZ	10 ST	

Sets - RJ45

Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto RJ45



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Versione
N. d'ordine	<u>1963160000</u>	Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 4, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651665	(ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	

Data di creazione 10.11.2025 02:31:26 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4