

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come da figura

Scatola di giunzione, versione per connettori a baionetta Var.1 secondo IEC 61076-3-106 in metallo

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presa di collegamento, IP67, Variante 1, 2 porte, diritto
N. d'ordine	<u>1966330000</u>
Tipo	IE-OM-V01M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658527
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	57 mm	Profondità (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	136 mm	Larghezza (pollici)	5.3543 inch
Lunghezza	125 mm	Lunghezza (pollici)	4.9212 inch
Peso netto	652 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa			- 4 0 070 0
Temperatura di posa			<u> </u>
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC		rt-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-4	17-1
SCIP	74752bdc-c0a4-41dd-a979-ef8be67f4a3b		
Dati generali			
Colori	grigio	Materiale base della custodia	AL-Si 12
Tipo di montaggio	Montaggio sul fondo, Montaggio a muro	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		
Standard generali			,
Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1		
Classificazioni			'
	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 7.0		ETIM 10.0	EC002597
ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002597	LITIVI 10.0	
	EC002597 27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
ETIM 9.0			27-44-03-18 27-44-03-18
ETIM 9.0 ECLASS 9.1	27-44-03-18	ECLASS 10.0	




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Disegno





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

RJ45



Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versione
N. d'ordine	<u>1963840000</u>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione
N. d'ordine	<u>1963830000</u>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versione
N. d'ordine	<u>1962850000</u>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
CPZ	10 ST	

Sets - RJ45



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Versione
N. d'ordine	<u>1963120000</u>	Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 1 metallo, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248651627	EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	

Data di creazione 05.11.2025 12:22:11 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4