

DGSB IP30 D0 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le soluzioni di cablaggio intelligenti possono consentire un risparmio di tempo e denaro.

Il sistema modulare FieldPower® contiene la soluzione giusta per ogni attività di cablaggio.

Guarnizioni pieghevoli per l'uso di guarnizioni cavi preconfezionati disponibili con filettatura di collegamenti M16 e M20 Integrazione dei dispositivi di funzionamento e di segnalamento nella guarnizione possibile

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione neutra, IP30, con custodia corrispondente, TPE-U
N. d'ordine	1967600000
Tipo	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	Disdetto

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	3.15 mm	Profondità (pollici)	0.124 inch
Posizione verticale	23.51 mm	Altezza (pollici)	0.9256 inch
Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1.378 inch
Peso netto	1.6 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...55 °C
--------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Indicazioni generali

Materiale di base	TPE-U	Silicone	No
Colori	grigio	Forma	Guarnizione neutra
Grado di protezione	IP30, con custodia corrispondente	Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	in FieldPower® IP30 lama guarnizione

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		