DGSB IP30 D0 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Le soluzioni di cablaggio intelligenti possono consentire un risparmio di tempo e denaro.
Il sistema modulare FieldPower® contiene la soluzione giusta per ogni attività di cablaggio.
Guarnizioni pieghevoli per l'uso di guarnizioni cavi preconfezionati disponibili con filettatura di collegamenti M16 e M20 Integrazione dei dispositivi di funzionamento e di segnalamento nella guarnizione pos-

Dati generali per l'ordinazione

sibile

Versione	Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione neutra, IP30, con custodia corrispondente, TPE-U
N. d'ordine	<u>1967600000</u>
Tipo	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
CPZ	10 Pieza



DGSB IP30 D0 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
ROHS	Contorme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	3.15 mm	Profondità (pollici)	0.124 inch	
Posizione verticale	23.51 mm	Altezza (pollici)	0.9256 inch	
Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1.378 inch	
Peso netto	1.6 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C55 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C55 °C	
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Indicazioni generali				
Materiale di base	TPE-U	Silicone	No	
Colori	grigio	Forma	Guarnizione neutra	
Grado di protezione	IP30, con custodia corrispondente	Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	in FieldPower® IP30 lama guarnizione	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624	
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624	
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90	
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15	
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15	
ECLASS 14.0	27-18-28-15	ECLASS 15.0	27-18-28-15	

Versione catalogo / Disegni