

## HDC 24B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| N. d'ordine | <a href="#">1968340000</a>  |
| Tipo        | HDC 24B KLU 1M25G   |
| GTIN (EAN)  | 4032248689378   |
| CPZ         | 1 Pieza   |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                     |             |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 63.8 mm | Altezza (pollici)   | 2.5118 inch |
| Larghezza           | 73.8 mm | Larghezza (pollici) | 2.9055 inch |
| Peso netto          | 342 g   |                     |             |

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

|                    |                    |                                |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza           | Acetone                        |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
|                    | Sostanza           | Olio di perforazione           |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Diesel                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Alcool etilico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio per trasmissione          |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio idraulico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Refrigerante                   |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina di petrolio            |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Sudore                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina super                  |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza           | Acqua              |                                |
| Resistenza chimica | Resistente         |                                |
| Sostanza           | UV                 |                                |
| Resistenza chimica | Instabile          |                                |
| Sostanza           | Ozono              |                                |
| Resistenza chimica | Instabile          |                                |

## Dati generali

Superficie Verniciatura a polvere Grado di protezione IP65, in stato collegato

## HDC 24B KLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni

|                     |                 |                      |       |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Entrata cavo        | con filettatura | Larghezza custodia C | 43 mm |
| Lunghezza, custodie | 120 mm          | Altezza Custodia B   | 66 mm |


### Esecuzione

|                                |                               |   |                      |
|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Dimensione entrate cavi        | M 25                          | Parte superiore/Parte inferiore/<br>Coperchio | Parte inferiore      |
| Copertura                      | senza coperchio               | Numero entrate cavo in alto                   | 1                    |
| Numero entrate cavo laterali   | 0                             | Esecuzione custodia                           | Base di prolunga     |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso | Forma   | Standard             |
| Dimensioni di installazione    | 8                             | Entrata cavo                                  | con filettatura      |
| Tipo                           | Prolungamento                 | Versione con gancio                           | Gancio longitudinale |
| Guarnizione                    | NBR                           | Filettatura (interna)                         | M 25                 |
| Colore (RAL)                   | RAL 7035                      | BG  | 8                    |
| Adatti per ModuPlug®           | No                            |   |                      |

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**Disegni**



## HDC 24B KLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Custodia XXL, ingresso cavo di lato



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 64D TSLU 1M50G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1111150000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248 1001 18            | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 50 |

## Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | HDC 24B TSLU 1PG2 1G       | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1662390000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190418915              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |

## HDC 24B KLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | HDC 24B TSLU 1PG29G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1662410000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190418939              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo        | HDC 64D TSLU 1PG21G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1662470000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190418991              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21     |
| Tipo        | HDC 64D TSLU 1PG29G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1662490000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190419011              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29     |
| Tipo        | HDC 64D TSLU 1M32G         | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1786810000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248204052              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32      |
| Tipo        | HDC 24B TSLU 1M32G         | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1787790000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248205233              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32  |
| Tipo        | HDC 24B TSLU 1M25G         | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1787800000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248205240              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25  |
| Tipo        | HDC 64D TSLU 1M40G         | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1804610000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248267538              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40      |

### Custodia XXL, ingresso cavo in alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## HDC 24B KLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1M50G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1111170000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248100125              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 50 |

## Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | HDC 24B TOLU 1PG21G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1662540000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190419066              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo        | HDC 24B TOLU 1PG29G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1662550000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190419073              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1PG21G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1662610000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190419134              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21     |
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1PG29G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1662630000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190419158              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29     |
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1M32G         | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1786860000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248204106              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32      |
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1M25G         | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1786870000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248204113              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25      |

## HDC 24B KLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 24B TOLU 1M32G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1787850000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248205295              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo        | HDC 24B TOLU 1M25G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1787860000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248205301              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1M40G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1983470000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248687916              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40     |