

HDC 64D SZO 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Custodia di base, Bloccaggio centrale in alto, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| N. d'ordine | 1968370000 |
| Tipo | HDC 64D SZO 2PG29G |
| GTIN (EAN) | 4032248689385 |
| CPZ | 1 Pieza |

HDC 64D SZO 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

Dimensioni e pesi

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------|-------------|
| Posizione verticale | 84 mm | Altezza (pollici) | 3.3071 inch |
| Larghezza | 59 mm | Larghezza (pollici) | 2.3228 inch |
| Altezza di fissaggio | 45 mm | Larghezza di fissaggio | 132 mm |
| Peso netto | 424 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza | Acetone |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| | Sostanza | Olio di perforazione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Diesel |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Alcool etilico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio per trasmissione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio idraulico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Refrigerante |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina di petrolio |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Sudore |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina super |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |

Dati generali

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso | Superficie | Verniciatura a polvere |
| Grado di protezione | IP65, in stato collegato | Custodie EMC | No |
| Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile | | |

HDC 64D SZO 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensioni

| | |
|----------------------------------|--------|
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 132 mm |
| Larghezza custodia C | 43 mm |
| Lunghezza, custodie | 120 mm |
| Altezza Zoccolo B1 | 5 mm |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Entrata cavo | con filettatura |
| Larghezza zoccolo C1 | 58 mm |
| Altezza Custodia B | 80 mm |

Esecuzione

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Dimensione entrate cavi | PG 29 |
| Copertura | senza coperchio |
| Numero entrate cavo laterali | 2 |
| Esecuzione sistema di chiusura | Bloccaggio centrale in alto |
| Dimensioni di installazione | 8 |
| Tipo | Custodia di base |
| Guarnizione | NBR |
| Colore (RAL) | RAL 7035 |
| Adatti per ModuPlug® | Si |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Parte superiore/Parte inferiore/ | Parte inferiore |
| Coperchio | |
| Numero entrate cavo in alto | 0 |
| Esecuzione custodia | Custodia di base |
| Forma | alto |
| Entrata cavo | con filettatura |
| Versione con gancio | Gancio centrale |
| Filettatura (interna) | PG 29 |
| BG | 8 |

Classificazioni


| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |

HDC 64D SZO 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

HDC 64D SZO 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | HDC 64D TSZO 1M40G | Versione |
|-------------|----------------------------|---|
| N. d'ordine | 1904690000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248585281 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Bloccaggio centrale in alto, alto, Dimensione entrate cavi: M 40 |
| Tipo | HDC 64D TSZO 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1663370000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190419899 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Bloccaggio centrale in alto, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 64D TSZO 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1663390000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190419912 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Bloccaggio centrale in alto, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |