

## IE-PP-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta di protezione per custodia a flangia
N. d'ordine	<a href="#">1968920000</a>
Tipo	IE-PP-V05M
GTIN (EAN)	4032248692668
CPZ	10 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E316369

**Dimensioni e pesi**

Profondità	31	Profondità (pollici)	1.2205 inch
Peso netto	28.84 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70
-------------------------	-------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Colori	grigio	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Grado di protezione	IP67		

**Standard generali**

N&deg; Certificato (cULus)	E316369
----------------------------	---------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		