

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40 |
| N. d'ordine | 1983470000 |
| Tipo | HDC 64D TOLU 1M40G |
| GTIN (EAN) | 4032248687916 |
| CPZ | 1 Pieza |

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 76 mm | Altezza (pollici) | 2.9921 inch |
| Larghezza | 45.5 mm | Larghezza (pollici) | 1.7913 inch |
| Peso netto | 296.56 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza | Acetone |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| | Sostanza | Olio di perforazione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Diesel |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Alcool etilico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio per trasmissione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio idraulico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Refrigerante |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina di petrolio |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Sudore |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina super |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Acqua | |
| Resistenza chimica | Resistente | |
| Sostanza | UV | |
| Resistenza chimica | Instabile | |
| Sostanza | Ozono | |
| Resistenza chimica | Instabile | |

Dati generali

Superficie Verniciatura a polvere Grado di protezione IP65, in stato collegato

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Entrata cavo | con filettatura | Larghezza custodia C | 43 mm |
| Lunghezza, custodie | 120 mm | Altezza Custodia B | 76 mm |

Esecuzione

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Dimensione entrate cavi | M 40 | Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte superiore |
| Copertura | senza coperchio | Numero entrate cavo in alto | 1 |
| Numero entrate cavo laterali | 0 | Esecuzione custodia | Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso | Forma | alto |
| Dimensioni di installazione | 8 | Entrata cavo | con filettatura |
| Tipo | Spina | Versione con gancio | Gancio longitudinale |
| Guarnizione | nessuna sigillatura | Filettatura (interna) | M 40 |
| Colore (RAL) | RAL 7035 | BG | 8 |
| Adatti per ModuPlug® | Sì | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com



HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 24B SDLU 2PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1214500000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190153021 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 24B SLU 2PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1662720000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190419240 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 64D SDLU 2PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1663040000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190419561 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 64D SLU 2M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1786900000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204144 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D SLU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1786910000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204151 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D SDLU 2M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1786940000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204182 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D SDLU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1786950000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204199 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 24B SLU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787880000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205325 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 24B SDLU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787900000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205349 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 24B SDLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1901480000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248521364 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 24B SLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1901560000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248521395 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D SDLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1904430000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248585106 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D SDLU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1904440000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248585212 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D SLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1904480000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248585090 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D SLU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1904490000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248585618 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |

Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 24B ALU | Versione |
| N. d'ordine | 1213900000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190176303 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: none |

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 24B ADLU | Versione |
| N. d'ordine | 1214300000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190083090 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: none |

Base di prolunga



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 24B KLU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1968340000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248689378 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |