

IE-USB-A-A-1.8M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo USB, USB A, USB A, PVC, 1.8 m
N. d'ordine	1993550018
Tipo	IE-USB-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118378641
CPZ	1 Pieza

IE-USB-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza	1.8 m	Lunghezza (pollici)	70.8661 inch
Peso netto	62 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-15 °C...80
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina nero

Dati tecnici generali

Superficie dei contatti Oro su nichel

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	USB A, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
--------------------------------	--

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	USB A, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
----------------------------------	--

Struttura del cavo

Diametro guaina	4.5 mm	Colore della guaina	nero
Sezione	2*AWG28 + 2*AWG24	Diametro guaina, max.	4.7 mm
Diametro guaina, min.	4.3 mm	Materiale rivestimento	PVC

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		