

## IE-USB-A-A-3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cavi IE confezionati

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo USB, USB A, USB A, PVC, 3 m
N. d'ordine	<a href="#">1993550030</a>
Tipo	IE-USB-A-A-3.0M
GTIN (EAN)	4050118378566
CPZ	1 Pieza

## IE-USB-A-A-3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Dimensioni e pesi

Lunghezza	3 m	Lunghezza (pollici)	118.1102 inch
Peso netto	58 g		

### Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-15 °C...80
Temperatura di posa		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	nero
---------------------	------

### Dati tecnici generali

Superficie dei contatti	Oro su nichel
-------------------------	---------------

### Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	USB A, IP20, Contatto maschio, Dritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
--------------------------------	---

### Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	USB A, IP20, Contatto maschio, Dritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
----------------------------------	---

### Struttura del cavo

Diametro guaina	4.5 mm	Colore della guaina	nero
Sezione	2*AWG28 + 2*AWG24	Diametro guaina, max.	4.7 mm
Diametro guaina, min.	4.3 mm	Materiale rivestimento	PVC

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		