


ES EPG 45 HEX 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	150mm ² , Crimpatura esagonale
N. d'ordine	1994540000
Tipo	ES EPG 45 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118379778
CPZ	1 Pieza

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	1500830000	Utensile di compressione, 6mm ² , 150mm ² , Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 ST	Crimpatura ovale

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M8/-150	Versione
N. d'ordine	1495700000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-150	Versione
N. d'ordine	1495710000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-150	Versione
N. d'ordine	1495720000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-150	Versione
N. d'ordine	1495810000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
CPZ	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M16/-150	Versione
N. d'ordine	1495730000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305395	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-150	Versione
N. d'ordine	1495740000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305357	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494440000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303964	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494940000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304701	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494950000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304473	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494970000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304459	
CPZ	10 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494490000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304107	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/150 90	Versione
N. d'ordine	1494500000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303896	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494510000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304305	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494520000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303995	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494530000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304206	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496430000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118306071	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496440000	Spine piatte, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305777	
CPZ	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M12/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496450000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496470000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496480000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M8/-150	Versione
N. d'ordine	1498290000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
CPZ	25 ST	

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M10/-150	Versione
N. d'ordine	1498310000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
CPZ	25 ST	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M12/-150	Versione
N. d'ordine	1498320000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
CPZ	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KP-M14/-150	Versione
N. d'ordine	1498580000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M16/-150	Versione
N. d'ordine	1498330000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M20/-150	Versione
N. d'ordine	1498340000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M8/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497790000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497810000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497820000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497830000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/150 90	Versione
N. d'ordine	1496680000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
CPZ	25 ST	
Tipo	VPN/-150	Versione
N. d'ordine	1498710000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118308129	
CPZ	25 ST	
Tipo	VPLN/-150	Versione
N. d'ordine	1492970000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302912	
CPZ	50 ST	