

**IE-FC-SFM-CAB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FrontCom, Telaio singolo, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza con chiave dell'armadio
N. d'ordine	<a href="#">2003160000</a>
Tipo	IE-FC-SFM-CAB
GTIN (EAN)	4050118387018
CPZ	1 Pieza

## IE-FC-SFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme  
UL File Number Search [Sito web UL](#)  
N° certificato (cURus) E223801

### Dimensioni e pesi

Profondità	27.5 mm
Posizione verticale	134 mm
Larghezza	67 mm
Spessore della parete, min.	1 mm
Peso netto	505 g

Profondità (pollici)	1.0827 inch
Altezza (pollici)	5.2756 inch
Larghezza (pollici)	2.6378 inch
Spessore della parete, max.	5 mm

### Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati generali

Tipo di prodotto	Telaio singolo, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza con chiave dell'armadio	Grado di protezione	IP65, in stato chiuso
Grado di protezione (UL)	Type 12	Materiale struttura	Pressofusione di zinco
Materiale coperchio	Pressofusione di zinco, rivestito a polvere		

### Standard generali

N° certificato (cURus)	E223801	N° certificato (DNV)	TAA000022B
N° certificato (CSA)	2000039-80039714		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


## IE-FC-SFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Disegni

### Disegno quotato




Unità di misura: mm

### Sezione di montaggio




Unità di misura: mm

### Disegno quotato



Unità di misura: pollici

### Sezione di montaggio



Unità di misura: pollici

**IE-FC-SFM-CAB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Accessori per FrontCom Vario****Dati generali per l'ordinazione**

Tip. IE-FC-PWPC	Versione
N. d'ordine <a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Protezione da contatto accidentale, Telai singolo
GTIN (EAN) 4050118255584	
CPZ 1 ST	

**Neutro retro incollato**


SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tip. SM 27/18 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine <a href="#">1707270000</a>	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, bianco
GTIN (EAN) 4008190925116	
CPZ 80 ST	
Tip. SM 27/18 K MC NE SI	Versione
N. d'ordine <a href="#">1713760000</a>	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, argento
GTIN (EAN) 4008190331177	
CPZ 80 ST	
Tip. SM 27/18 K MC NE GR	Versione
N. d'ordine <a href="#">1073340000</a>	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, grigio
GTIN (EAN) 4032248831425	
CPZ 80 ST	

## Accessori

**neutra**

ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4008190985950	innestabile
CPZ	200 ST	

**Cacciavite a lama**

Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SDS 0.4X2.5X75	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9009030000</a>	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248266944	
CPZ	1 ST	


## IE-FC-SFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Cacciavite a croce, tipo Pozidriv



Cacciavite con intaglio a croce, tipo Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, innesto femmina secondo ISO 8764-PZ, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

### Dati generali per l'ordinazione

Tip	SDK PZ1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9008530000</a>	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248056521	
CPZ	1 ST	

### Punzone a fessura rettangolare per FrontCom



Per realizzare delle aperture nel vostro quadro elettrico gli utensili di foratura Weidmüller sono la scelta ideale.

- Pressacavi PG
- Pressacavi M
- Pressacavi speciali

### Dati generali per l'ordinazione

Tip	KOK 52 X 91	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2008410000</a>	Sheet holes
GTIN (EAN)	4050118394177	
CPZ	1 ST	

### Utensile



- La valvola di sovrappressione protegge dai sovraccarichi
- Testa del cilindro ad angolo di 90°
- La testa angolata può essere ruotata di 360
- L'impugnatura ergonomica ritorna a posto automaticamente
- Il pezzo residuo non si incastra più grazie alla divisione in tre parti
- Punzonatrice idraulica realizzata in alluminio ad alta resistenza (circa il 40% più leggera)
- La durata si riduce notevolmente quando sono usati fogli in acciaio inox

**Accessori**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-KO-HAT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1966810000</a>	Sheet holes
GTIN (EAN)	4032248659630	
CPZ	1 ST	