

IE-FC-DFM-KEY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom, Telaio doppio, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza a chiave
N. d'ordine	2003180000
Tipo	IE-FC-DFM-KEY
GTIN (EAN)	4050118386936
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° certificato (cURus) E223801

Dimensioni e pesi

Profondità	27.5 mm	Profondità (pollici)	1.0827 inch
Posizione verticale	134 mm	Altezza (pollici)	5.2756 inch
Larghezza	132 mm	Larghezza (pollici)	5.1968 inch
Spessore della parete, min.	1 mm	Spessore della parete, max.	5 mm
Peso netto	806.44 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di prodotto	Telaio doppio, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza a chiave	Grado di protezione	IP65, in stato chiuso
Grado di protezione (UL)	Type 12	Materiale struttura	Pressofusione di zinco
Materiale coperchio	Pressofusione di zinco, rivestito a polvere		


Standard generali

N° certificato (cURus)	E223801	N° certificato (CSA)	2000039-80039714
------------------------	---------	----------------------	------------------

Classificazioni


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Disegno quotato




Unità di misura: mm

Sezione di montaggio




Unità di misura: mm

Disegno quotato



Unità di misura: pollici

Sezione di montaggio



Unità di misura: pollici

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Accessori per FrontCom Vario



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-KEY2	Versione	
N. d'ordine	2066650000	FrontCom, Chiave di scorta, Telaio doppio, altro	
GTIN (EAN)	4050118415056		
CPZ	1 ST		

schermate



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	Versione	
N. d'ordine	2004810000	FrontCom, Inserto piastra, Schermato	
GTIN (EAN)	4050118389289		
CPZ	1 ST		
Tipo	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	Versione	
N. d'ordine	2067080000	FrontCom, Inserto piastra, Schermato	
GTIN (EAN)	4050118415612		
CPZ	1 ST		

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

non schermate



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-DIP-BP	Versione	
N. d'ordine	2004890000	FrontCom, Inserto piastra, non schermate	
GTIN (EAN)	4050118389296		
CPZ	1 ST		

Accessori per FrontCom Vario



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-DF-IPH	Versione	
N. d'ordine	2003340000	FrontCom, Strisce (per il montaggio di quadri elettrici singoli)	
GTIN (EAN)	4050118387094		
CPZ	1 ST		

non schermate



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-IP-BP	Versione	
N. d'ordine	1450710000	FrontCom, Inserto piastra, non schermate	
GTIN (EAN)	4050118255287		
CPZ	1 ST		

schermate



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-SP-PWB/2ST	Versione	
N. d'ordine	1450550000	FrontCom, Inserto piastra, Schermato	
GTIN (EAN)	4050118255256		
CPZ	1 ST		
Tipo	IE-FC-SP-2ST/2D9	Versione	
N. d'ordine	1450590000	FrontCom, Inserto piastra, Schermato	
GTIN (EAN)	4050118255263		
CPZ	1 ST		
Tipo	IE-FC-SP-PWU/2ST	Versione	
N. d'ordine	1450620000	FrontCom, Inserto piastra, Schermato	
GTIN (EAN)	4050118255270		
CPZ	1 ST		

Accessori per FrontCom Vario



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-PWPC	Versione	
N. d'ordine	1450820000	FrontCom, Protezione da contatto accidentale, Telaio singolo	
GTIN (EAN)	4050118255584		
CPZ	1 ST		

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prese di potenza




FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCI-PWB-DE	Versione
N. d'ordine	1450730000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo F, Femmina, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-CN	Versione
N. d'ordine	1450790000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo I, Femmina, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWS-US	Versione
N. d'ordine	1450800000	FrontCom, Inserto Power US, Tipo B, Femmina, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
CPZ	1 ST	

RJ45

Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione
N. d'ordine	1963830000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versione
N. d'ordine	1962840000	connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto
GTIN (EAN)	4032248645046	
CPZ	10 ST	

Accessori

USB


Inserti USB per FrontCom®



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-USB-3.0-A	Versione	
N. d'ordine	1487920000	Versione	Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A
GTIN (EAN)	4050118298208		
CPZ	1 ST		

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCI-D9-FF	Versione	
N. d'ordine	1450840000	Versione	FrontCom, Inserto per segnale D-Sub 9 poli, Presa/presa
GTIN (EAN)	4050118255737		
CPZ	1 ST		

Segnale - VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCI-HDMI-FF	Versione	
N. d'ordine	2003390000	FrontCom, Giunto HDMI, Inserto per segnale HDMI, Presa/presa	
GTIN (EAN)	4050118387414		
CPZ	1 ST		

Neutro retro incollato



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.


- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM 27/18 K MC NE WS	Versione	
N. d'ordine	1707270000	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, bianco	
GTIN (EAN)	4008190925116		
CPZ	80 ST		
Tipo	SM 27/18 K MC NE SI	Versione	
N. d'ordine	1713760000	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, argento	
GTIN (EAN)	4008190331177		
CPZ	80 ST		
Tipo	SM 27/18 K MC NE GR	Versione	
N. d'ordine	1073340000	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, grigio	
GTIN (EAN)	4032248831425		
CPZ	80 ST		

Accessori

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Versione	
N. d'ordine	1736181044	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco,	
GTIN (EAN)	4008190985950	innestabile	
CPZ	200 ST		

Cacciavite a croce, tipo Pozidriv



Cacciavite con intaglio a croce, tipo Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, innesto femmina secondo ISO 8764-PZ, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDK PZ1	Versione	
N. d'ordine	9008530000	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4032248056521		
CPZ	1 ST		

Accessori**Cacciavite a lama**

Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2,
innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta
Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDS 0.4X2.5X75	Versione	
N. d'ordine	9009030000	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4032248266944		
CPZ	1 ST		