

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom, Inserto piastra, non schermate
N. d'ordine	2003370000
Tipo	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E223801

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	23 mm	Altezza (pollici)	0.9055 inch
Larghezza	116.5 mm	Larghezza (pollici)	4.5866 inch
Lunghezza	90.5 mm	Lunghezza (pollici)	3.563 inch
Peso netto	141.78 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-35 °C...66 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77

Dati generali

Tipo di prodotto	Inserto piastra, non schermate	Materiale	Policarbonato PC
------------------	--------------------------------	-----------	------------------

Inserti

Inserto GFCI /2 alimentatori US preconfezionati	1	Inserto fusibile	1
Inserto, dati	2	Inserto segnale, D-Sub, 9 poli / VGA / HDMI	1

Proprietà elettriche

Tipo di tensione	AC	Tensione d'esercizio	125 V
------------------	----	----------------------	-------

Standard generali

N° certificato (cURus)	E223801	N° certificato (CSA)	2000039-80039714
------------------------	---------	----------------------	------------------

Dati tecnici

Tipo di tensione	AC	Tensione d'esercizio	125 V
Corrente nominale	20 A	Indicatore d'esercizio	LED rosso
Colore della custodia	grigio	Livello di soglia, max.	6 mA
Self-test	automaticamente ogni 3 secondi	Presenza di corrente US protetta con interruttore automatico differenziale (GFCI)	2 pezzi
Livello di soglia, min.	4 mA		

Dati tecnici


Conduttori innestabili

Lunghezza di spellatura	9 mm	
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Sezione trasversale conduttore rigido	min.	1.5 mm ²
	max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Sezione trasversale conduttore flessibile ... senza terminale		
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile senza terminale		
Sezione trasversale conduttore rigido	1.5 ... 4 mm ²	
Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale	1.5 ... 2.5 mm ²	
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale	1.5 ... 2.5 mm ²	

Classificazioni


ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Disegno quotato



Accessori

RJ45



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versione
N. d'ordine	1962850000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versione
N. d'ordine	1963840000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione
N. d'ordine	1963830000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versione
N. d'ordine	1962840000	connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto
GTIN (EAN)	4032248645046	
CPZ	10 ST	

USB



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-USB-A	Versione
N. d'ordine	1019570000	Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A
GTIN (EAN)	4032248731602	
CPZ	1 ST	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	IE-BI-USB-AB	Versione
N. d'ordine	1131380000	Inserito USB, Inserito flangia, tipo AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-BI-USB-3.0-A	Versione
N. d'ordine	1487920000	Inserito USB, Inserito flangia, Tipo A
GTIN (EAN)	4050118298208	
CPZ	1 ST	

Fusibile




FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCI-PWCB-3A	Versione
N. d'ordine	1543690000	FrontCom, Fusibile, Inserito fusibile
GTIN (EAN)	4050118348859	
CPZ	1 ST	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCI-D9-FF	Versione
N. d'ordine	1450840000	FrontCom, Inserito per segnale D-Sub 9 poli, Presa/presa
GTIN (EAN)	4050118255737	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-D9-FM	Versione
N. d'ordine	1450850000	FrontCom, Inserito per segnale D-Sub 9 poli, Spina, Femmina
GTIN (EAN)	4050118255713	
CPZ	1 ST	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	IE-FCI-D9-FS	Versione	
N. d'ordine	1450870000	FrontCom, Inserto per segnale D-Sub 9 poli, Connettore femmina / a	
GTIN (EAN)	4050118255393	saldare	
CPZ	1 ST		

Segnale - VGA, HDMI, DP




FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCI-HD15-FF	Versione	
N. d'ordine	1556290000	FrontCom, Giunto VGA, Inserto per segnale VGA/HD 15, Presa/presa	
GTIN (EAN)	4050118369755		
CPZ	1 ST		
Tipo	IE-FCI-HDMI-FF	Versione	
N. d'ordine	2003390000	FrontCom, Giunto HDMI, Inserto per segnale HDMI, Presa/presa	
GTIN (EAN)	4050118387414		
CPZ	1 ST		

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatore per impiego universale, marcatore autoadesivo o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatore ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Versione	
N. d'ordine	1736181044	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco,	
GTIN (EAN)	4008190985950	innestabile	
CPZ	200 ST		

Accessori**Cacciavite a lama**

Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDS 0.4X2.5X75	Versione	
N. d'ordine	9009030000	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4032248266944		
CPZ	1 ST		

Accessori per FrontCom Vario**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-FC-DFM-PWPC	Versione	
N. d'ordine	2971460000	FrontCom, Protezione da contatto accidentale, Telaio doppio	
GTIN (EAN)	4099986791541		
CPZ	1 ST		