

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Standard incluso: CC

Il nostro assortimento prodotti è coordinato in modo sistematico e include etichette per l'identificazione di componenti standard, così come formati universali e familiari, come il marcatore CC 85/54 per le targhette.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 54 x 85 mm, grigio
N. d'ordine	2005290000
Tipo	CC 85/54 MM GR
GTIN (EAN)	4050118390841
CPZ	450 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

27-28-11-04

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
	Contornie			
Dimensioni e pesi				
Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch	
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2.126 inch	
Larghezza	85 mm	Larghezza (pollici)	3.3464 inch	
Peso netto	1.11 g			
Temperature				
Campo delle temperature di impiego	-40120 °C			
Conformità ambientale del p	rodotto			
Ctata asufavusità DallC	Conforme commo accession			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali				
Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	autoadesivo, esente da alogeni	
Larghezza	85 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	grigio	Alogeni	No	
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	senza	
Approvazione secondo UL 969	Sì	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Campo delle temperature di impiego	-40120 °C	Numero per rotolo	450	
Marcatori per apparecchi	,			
Alogeni	No			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM 76/360 SW N. d'ordine 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

CPZ 1 ST

Versione Ink ribbon

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK ROLLER 115 Versione

N. d'ordine 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

CPZ 1 ST

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione N. d'ordine 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

CPZ 1 ST

Data di creazione 08.11.2025 02:20:27 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4