


**SFX 11/60 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Alta flessibilità: SFX**

I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serracavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Versione    | SlimFix, Segnafili e segnacavi, 7 -, 60 x 13 mm, bianco |
| N. d'ordine | <a href="#">2005340000</a>                              |
| Tipo        | SFX 11/60 MM WS                                         |
| GTIN (EAN)  | 4050118390063                                           |
| CPZ         | 1000 Pieza                                              |

## SFX 11/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.6 mm | Profondità (pollici) | 0.0236 inch |
| Posizione verticale | 60 mm  | Altezza (pollici)    | 2.3622 inch |
| Larghezza           | 13 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.5118 inch |
| Peso netto          | 0.56 g |                      |             |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...90 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

|                                          |              |                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo di stampa                           | Neutro       | Versione                                 | esente da alogeni                                                  |
| Larghezza                                | 13 mm        | Classe d'infiammabilità UL 94            | HB                                                                 |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 90 °C        | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C                                                             |
| Colori                                   | bianco       | Alogeni                                  | No                                                                 |
| Materiale di base                        | Poliuretano  | Caratteri stampati                       | senza                                                              |
| Dimensioni del campo di siglatura        | 44 x 10.5 mm | stampante compatibile                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Campo delle temperature di impiego       | -40...90 °C  | Numero per rotolo                        | 1000                                                               |


## Segnafili e segnacavi

|                                       |          |                                        |                     |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                               | No       | Sezione di collegamento cavo, max.     | 500 mm <sup>2</sup> |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 40 mm    | Diametro esterno del conduttore, min.  | 7 mm                |
| Larghezza del campo di testo          | 44 mm    | Varco fascetta serracavo               | Piatto              |
| Altezza del campo di testo            | 10.5 mm  | Diametro esterno conduttore            | 7 -                 |
| Fascetta serracavo compatibile        | Plastica | Sezione di collegamento dei conduttori | 500 mm <sup>2</sup> |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Disegni**



**SFX 11/60 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |            |  |
|-------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo        | RIBBON MM 76/360 SW        | Versione   |  |
| N. d'ordine | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118389951              |            |  |
| CPZ         | 1 ST                       |            |  |

**THM MULTIMARK**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |          |  |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER 115       | Versione |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1357420000</a> |          |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118160314              |          |  |
| CPZ         | 1 ST                       |          |  |

**THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |          |  |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versione |  |
| N. d'ordine | <a href="#">2672590000</a> |          |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118708097              |          |  |
| CPZ         | 1 ST                       |          |  |