

TM-I 18 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Affidabilità di processo: TM-I**

I cartellini ad innesto TM-I sono provvisti di una linguetta guida che permette un semplice inserimento all'interno delle guaine trasparenti del tipo TM. Quando il cartellino è al proprio posto, la linguetta viene strappata al punto di rottura predefinito. Le guaine preassemblate possono quindi essere semplicemente spinte sui conduttori. I vantaggi per voi: con un solo passaggio possono essere efficientemente preassemblate grandi quantità di materiali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, bianco
N. d'ordine	2005470000
Tipo	TM-I 18 MM WS
GTIN (EAN)	4050118390223
CPZ	2000 Pieza

TM-I 18 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch
Larghezza	4 mm	Larghezza (pollici)	0.1575 inch
Peso netto	0.16 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Orientamento della stampa	orizzontale e verticale	Tipo di stampa	Neutro
Larghezza	4 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	bianco	Alogenici	No
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	senza
stampante compatibile	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
Numero per rotolo	2000		

Segnafili e segnacavi

Alogenici	No	Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm ²
Diametro esterno del conduttore, max.	35 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	1.3 mm
Diametro esterno conduttore	1.3 - 35 mm	Sezione di collegamento dei conduttori	70 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

TM-I 18 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



TM-I 18 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione
N. d'ordine	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK




Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione
N. d'ordine	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione
N. d'ordine	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
CPZ	1 ST	