


**EL 60 MM SI 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Identificazione personalizzata: EL

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, l'altezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura. Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 60 x , argento
N. d'ordine	<a href="#">2006680000</a>
Tipo	EL 60 MM SI 30M
GTIN (EAN)	4050118391503
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch
Lunghezza	30000 mm	Lunghezza (pollici)	1181.1 inch
Peso netto	510 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...120 °C
------------------------------------	--------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	esente da alogeni, autoadesivo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	argento
Alogeni	No	Lunghezza	30000 mm
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	senza
Approvazione secondo UL 969	Sì	stampante compatibile	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Campo delle temperature di impiego	-40...120 °C	Numero per rotolo	1

## Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Disegni**



**Accessori****Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
CPZ	1 ST		

**THM MULTIMARK**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1302920000</a>		
GTIN (EAN)	4050118102307		
CPZ	1 ST		

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
CPZ	1 ST		

**THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
CPZ	1 ST	