## **AIMESA VRM 3,49**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- $\bullet$  Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Set di lame	
N. d'ordine	<u>2007380000</u>	
Tipo	AIMESA VRM 3,49	
GTIN (EAN)	4050118392753	
CPZ	1 Pieza	



## **AIMESA VRM 3,49**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

_			-
Omo	loga	azio	nı

POLIC	Conforma				
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
	'				
Profondità	26.8 mm	Profondità (pollici)	1.0551 inch		
Posizione verticale	1.6 mm	Altezza (pollici)	0.063 inch		
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch		
Peso netto	4 g				
Conformità ambientale d	lel prodotto				
Stato conformità RoHS	Conforme				
REACH SVHC	No SVHC superiori a (	0.1 wt%			
Nota importante  Informazioni sul prodotto	1534740000 - Powe	rstripper AM 12 (up to serial number	2018)		
Classificazioni					
ETIM C.O.	50000770	ETIM 7.0	50000770		
ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778		
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778		
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01		
ECLASS 9.1	17-13-01-02	ECLASS 10.0	17-13-01-02		
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01		
ECLASS 13.0	17-13-01-01 17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01		
ECLASS 15.0					