

**AIMESA VRM 4,37**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Versione    | Accessori, Set di lame     |
| N. d'ordine | <a href="#">2007390000</a> |
| Tipo        | AIMESA VRM 4,37            |
| GTIN (EAN)  | 4050118392807              |
| CPZ         | 1 Pieza                    |

**AIMESA VRM 4,37**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 26.8 mm | Profondità (pollici) | 1.0551 inch |
| Posizione verticale | 1.6 mm  | Altezza (pollici)    | 0.063 inch  |
| Larghezza           | 20 mm   | Larghezza (pollici)  | 0.7874 inch |
| Peso netto          | 4 g     |                      |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto 1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002778    | ETIM 9.0    | EC002778    |
| ETIM 10.0   | EC002778    | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 |             |             |