

**SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina incorporata, M8 thread, Connettore femmina dritto, Filettatura di montaggio: M8, Numero di poli: 3, Lunghezza trefolo/cavo: 1.5 m
N. d'ordine	<a href="#">2020870000</a>
Tipo	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118402902
CPZ	1 Pieza

## SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E307231

## Dimensioni e pesi

Peso netto	26.8 g
------------	--------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## Dati tecnici del cavo

Sezione del conduttore	0.25 mm <sup>2</sup>	Lunghezza trefolo/cavo	1.5 m
Codifica a colori	marrone, blu, Nero	Numero di poli	3

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	3	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Femmina
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 100	Pressacavo	M 8

## Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-104
--------------------	-----------------

## Dati generali

Numero di poli	3
Codifica	nessuno
Filettatura del collegamento	M8 thread
Superficie dei contatti	dorata
Coppia di serraggio	0.6 Nm
Sezione del conduttore	0.25 mm <sup>2</sup>
Tipo di collegamento	Femmina
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato
Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 100
Pressacavo	M 8
Collegamento 1	M8
Collegamento 2	Flying wires
Lunghezza trefolo/cavo	1.5 m
Filettatura di montaggio	M8
Campo della coppia di serraggio	1.5 Nm
Coppia di montaggio	max. 1.5 Nm

**Dati tecnici**

Diametro esterno conduttore -

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**Schema elettrico**



**Schema dei poli**

