

AEP 2C 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie A, Terminale
N. d'ordine	<u>2051680000</u>
Tipo	AEP 2C 4
GTIN (EAN)	4050118411782
CPZ	50 Pieza



AEP 2C 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	32.35 mm	Profondità (pollici)	1.2736 inch
Posizione verticale	58 mm	Altezza (pollici)	2.2835 inch
Larghezza	2.1 mm	Larghezza (pollici)	0.0827 inch
Peso netto	2.02 g		
Temperature			,
	05.00 55.00	-	F.00 40.00
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 ℃
Conformità ambientale del pr	odotto		
Charles a surface in the Dallic	0		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.018 kg CO2eq.	
Aaltri dati tecnici			
con perno d'arresto	Sì	bloccabile	Sì
Dati caratteristici del sistema			
			·
Versione	Terminale		
Dati dei materiali			,
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colon	beige scare
Classificazioni			
Ciassificazioni			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Versione catalogo / Disegni