

RF RS 70 RE/A5/O.SG 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Il profilo RS 70 è un sistema modulare innestabile per la guida di montaggio che può essere esteso in modo flessibile fino alla lunghezza richiesta. È costituito da sezioni intermedie di varie lunghezze. Opzionalmente con o senza piede di bloccaggio, nonché come piastre terminali con opzione di marcatura integrata. Il PCB viene inserito lateralmente, mentre i piedini di bloccaggio permanentemente integrati consentono un fissaggio stabile.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Piede di bloccaggio, RS 70 arancione, Piastra terminale guida di montaggio DIN destra, Larghezza: 13.7 mm |
| N. d'ordine | 2064300000 |
| Tipo | RF RS 70 RE/A5/O.SG 1665 |
| GTIN (EAN) | 4008190210625 |
| CPZ | 1 Pieza |

RF RS 70 RE/A5/O.SG 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 28.55 mm | Profondità (pollici) | 1.124 inch |
| Posizione verticale | 70 mm | Altezza (pollici) | 2.7559 inch |
| Larghezza | 13.7 mm | Larghezza (pollici) | 0.5394 inch |
| Peso netto | 5.55 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati del materiale

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Materiale isolante | PA 66 |
| Superficie | non trattato | Materiale di base | PA 66 |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 600 ≤ CTI | | |

Dati generali

| | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------|------|
| Colori | arancione | Grado di protezione | IP00 |
| Tabella dei colori (simile) | RAL 2000 | Colabilità | No |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002779 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

RF RS 70 RE/A5/O.SG 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

LOCKING-FOOT RIGHT

