

TST 10 SAKC10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piede di montaggio per guida di supporto, rosso, poliammide 66, without, Larghezza: 7.4 mm
N. d'ordine	<u>2082460000</u>
Tipo	TST 10 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190223380
CPZ	400 Pieza



TST 10 SAKC10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-18-28-07

27-18-28-07

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
	Comornio		
Dimensioni e pesi			
Profondità Profondità	7.4 mm	Profondità (pollici)	0.2913 inch
Posizione verticale	51 mm	Altezza (pollici)	2.0079 inch
Larghezza	7.4 mm	Larghezza (pollici)	0.2913 inch
Peso netto	3.58 g		
Temperature			
Towns and an ambient	F %C 40 %C	Tanananakan dia amin'ny manana	E0.00
Temperatura ambiente Temperatura d'esercizio continuo, max.	-5 °C40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max	. 100°C		
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC SCIP	Lead 7439-92-1 45173c19-8a33-4947-bc	2h E 12a 20a 76 dad	
JOH	+51/3013-0833-434/-DC	2D-3 12d2UC/UUCU	
Dati caratteristici del sistema	1		
Versione	per guide di supporto		
Dati dei materiali			
			_
Matariala di haca	noliammida 66	Colori	rosso
	poliammide 66	Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94	poliammide 66 V-2	Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94		Colori	rosso
Dimensioni		Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94 Dimensioni Filettatura (interna)	V-2	Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94 Dimensioni Filettatura (interna) Generale	V-2 without	Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94 Dimensioni Filettatura (interna) Generale	V-2	Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94 Dimensioni Filettatura (interna) Generale Campo delle temperature di impiego, max.	V-2 without	Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94 Dimensioni Filettatura (interna) Generale Campo delle temperature di impiego, max. Classificazioni	V-2 without 100 °C		
Classe d'infiammabilità UL 94 Dimensioni Filettatura (interna) Generale Campo delle temperature di impiego, max. Classificazioni ETIM 6.0	V-2 without 100 °C EC002625	ETIM 7.0	EC002625
Classe d'infiammabilità UL 94 Dimensioni Filettatura (interna) Generale Campo delle temperature di impiego, max. Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	V-2 without 100 °C EC002625 EC002625	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002625 EC002625
Classe d'infiammabilità UL 94 Dimensioni Filettatura (interna) Generale Campo delle temperature di impiego, max. Classificazioni ETIM 6.0	V-2 without 100 °C EC002625	ETIM 7.0	EC002625

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-18-28-07

27-18-28-07

27-18-28-07