


Simile alla figura

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio |
| N. d'ordine | 2091010000 |
| Tipo | H0,75/16DS GR |
| GTIN (EAN) | 4050118421606 |
| CPZ | 500 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR) | E354986 |
| N° Certificato (cULus) | E499744 |

Dimensioni e pesi

| | |
|------------|--------|
| Peso netto | 0.09 g |
|------------|--------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante, dimensione speciale, colore grigio | Versione | Standard |
|----------------------|--|----------|----------|
|----------------------|--|----------|----------|

Terminali

| | | | |
|--|----------------------|---|--------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 1.2 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 10 mm |
| Diametro del collare (D2) | 3.4 mm | Spessore del collare isolante (S2) | 0.3 mm |
| L1 in mm | 16.00 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 18 |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0.15 mm | Lunghezza di spellatura | 12 mm |
| Sezione di collegamento cavo | 0.75 mm ² | Colore | DIN |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Disegno

