

## **GHDE ZP2.5/2AN/QV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

## Dati generali per l'ordinazione

<u>'</u>	
Serie Z	
<u>2120300000</u>	
GHDE ZP2.5/2AN/QV	
4050118425178	
20 Pieza	
	2120300000 GHDE ZP2.5/2AN/QV 4050118425178



## **GHDE ZP2.5/2AN/QV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Camfauna		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	38.35 mm	Altezza (pollici)	1.5098 inch
Larghezza	2.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0984 inch
Peso netto	0.41 g		
Temperature			
	05.00 55.00		F 00 40 00
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C -50 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-5U <sup>-</sup> C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120°C
Conformità ambientale del pi	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforma conza ocon	ziono	
REACH SVHC	Conforme senza esenzione  No SVHC superiori a 0,1 wt%		
REACTI SVIIC	No Syric superior a	0,1 Wt70	
Aaltri dati tecnici			
bloccabile	Sì		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	