PAC-S300-HE40-U-V0-4M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm² o 0,25 mm².
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia.La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 11,7 \pm 1	
	mm	
N. d'ordine	<u>2183170040</u>	
Tipo	PAC-S300-HE40-U-V0-4M	
GTIN (EAN)	4099986592872	
CPZ	1 Pieza	

Versione catalogo / Disegni



PAC-S300-HE40-U-V0-4M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi	Comonic			
Dimensioni e pesi				
Peso netto	842 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-1060 °C	Temperatura d'esercizio	-1050 °C	
Conformità ambientale del	l prodotto			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
Dati generali				
Lunghama dal aqua	4 m	Materiale di base	PVC	
Lunghezza del cavo Cavo	Cavo LiYY	Collegamento interfaccia	CAVO PIATTO PIANO HE10 40P	
Diametro esterno	11,7 ± 1 mm	Interfaccia PLC	SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P	
Sezione del conduttore	0.25 mm ²			
Dati elettrici				
Corrente totale, max.	3 A	Intensità della corrente consentita per	1 A	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		percorso, max.		
Tensione nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Resistenza	≤ 80 mΩ/m	
Capacità filo / fili	300 pF/m			
Classificazioni				
ETIM C O	F000007	ETIM 7.0	F0000007	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000237 EC000237	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000237 EC000237	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000237 EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-24-22-20	
EOE-100 1 1.0				
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	

Versione catalogo / Disegni