



RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Custodia aperta miniaturizzata in formato di morsetto con 5 collegamenti a molla autobloccante. Una piastra di testa trasparente e reclinabile serve alla siglatura e all'accesso per potenziometro e indicatori di stato. I 3 collegamenti superiori sono collegabili trasversalmente con ponticelli ad innesto. È fornibile anche una piastra di copertura per chiudere la custodia.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Telaio di espansione, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX grigio-beige, Telaio di espansione, Larghezza: 8.5 mm
N. d'ordine	2224240000
Tipo	RA MCZ1.5 DKBG 1674
GTIN (EAN)	4032248126262
CPZ	25 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	55.9 mm	Profondità (pollici)	2.2008 inch
Posizione verticale	91 mm	Altezza (pollici)	3.5827 inch
Larghezza	8.5 mm	Larghezza (pollici)	0.3346 inch
Peso netto	8.61 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Umidità con temperatura di magazzino	Umidità relativa 80 % (senza condensa)
Temperatura d'esercizio	-50 °C...120 °C	Temperatura di posa	-25 °C...120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PA 66
Gruppo materiali isolanti	I	Superficie	non trattato
Materiale di base	Plastica	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI

Dati generali

Colori	grigio-beige	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)		Colabilità	Sì

Design - IN requisiti

Tolleranza del profilo del circuito stampato	±0,1	Spessore circuito stampato	1 mm
Tolleranza di spessore del circuito stampato	±0,1 mm		

Opzioni di personalizzazione

Possibili aperture personalizzate	No	Possibile siglatura personalizzata	No
Colori alternativi	Altro su richiesta		

Caratteristiche della custodia

Coperchio ribaltabile installabile	Sì	Marcatore integrabile	Sì
Corrente permanente del collegamento trasversale	10 A	Collegamento trasversale	Sì
Numero di livelli di collegamento	2		

Caratteristiche di montaggio

Numero di livelli di collegamento	2	Numero di circuiti stampati, max.	1
Corrente permanente del collegamento trasversale	10 A	Corrente permanente del collegamento trasversale/circuito stampato	32 A

RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Collegamento trasversale	Sì	Tipo di collegamento	Molla autobloccante
--------------------------	----	----------------------	---------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

Mounting with
8857560000 MCZ 5

