

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto















La copertura ribaltabile della custodia CH20M offre funzioni pratiche che supportano l'applicazione. Può essere sigillata, il che garantisce ulteriore sicurezza e protezione per il contenuto. È prevista anche l'opzione di stampa sulla copertura utilizzando la stampa a tampone per visualizzare in modo chiaro importanti informazioni o loghi. Inoltre, i marcatori possono essere utilizzati per applicare istruzioni specifiche o marcature direttamente sulla copertura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH2OM nero, trasparente, Copertura ribaltabile, Larghezza: 22.5 mm
N. d'ordine	<u>2418670000</u>
Tipo	CH20M22 C BK 1819
GTIN (EAN)	4032248899111
CPZ	50 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi	'			
Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch	
Posizione verticale	86.9 mm	Altezza (pollici)	3.4213 inch	
Larghezza	22.5 mm	Larghezza (pollici)	0.8858 inch	
Peso netto	3.82 g			
Temperature				
Temperatura ambiente	-25 °C85 °C	Campo delle temperature di impiego	-40120 ℃	
Umidità	5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa	Campo delle temperature di imprego	-40120 0	
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt ⁰	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Dati del materiale				
Classes distributions at the LH OA	V 2	Differentially in allower	DC.	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Materiale isolante	PC	
Gruppo materiali isolanti	Illa	Superficie	non trattato	
Materiale di base	Plastica	Comparative Tracking Index (CTI)	175 ≤ CTI <400	
Dati generali				
Colori	noro tracnaranto	Grada di protoziona	IP20 installato	
	nero, trasparente	Grado di protezione		
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011, -	Informazioni riguardanti l'intero equipaggiamento, vedi gli articoli citati	CH20M22 B BK/OR 2010	
Colabilità	No			
Caratteristiche del componen	ite			
Disease di sissempre	ari a mada a la il a	Managara intermelale	C'	
Blocco di sicurezza	piombabile	Marcatore integrabile	Sì	
Opzioni di personalizzazione		_	_	
Possibili aperture personalizzate	No	Possibile siglatura personalizzata	Sì	
Processo di ordinazione specifico per il	Vedere le linee guida nella	Colori alternativi	Altro su richiesta	
cliente	sezione Download			
Classificazioni				
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03	
ECLASS 15.0	27-19-06-03			

Data di creazione 15.11.2025 04:59:42 MEZ

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com



Illustrazione del prodotto



Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Stampa speciale



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR	Versione
N. d'ordine	1038860000	ESG, Siglatura di apparecchi x 13.5 mm, PA 66, Colori: su richiesta
GTIN (EAN)	4032248768110	cliente, innestabile
CPZ	1 ST	

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Version	one
N. d'ordine <u>1912130000</u> ESG,	Siglatura di apparecchi x 13.5 mm, PA 66, Colori: trasparente,
GTIN (EAN) 4032248541164 innes	stabile
CPZ 5 ST	

Data di creazione 15.11.2025 04:59:42 MEZ