

PAC-HE10-HE10-HF-1M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2420550015
Tipo	PAC-HE10-HE10-HF-1M5
GTIN (EAN)	4099986597143
CPZ	1 Pieza



PAC-HE10-HE10-HF-1M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi	00			
Difficusioni e pesi	1			
Peso netto	72 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-1060 °C	Temperatura d'esercizio	-1050 °C	
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali	oupenen a eyn			
Dati gonoran				
Lunghezza del cavo	1.5 m	Adatto a	segnali digitali	
Cavo	Cavo LIHH	Collegamento interfaccia	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P	
Numero di poli, min.	10 poli	Interfaccia PLC	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P	
Sezione del conduttore	0.14 mm ²			
Dati elettrici				
Corrente totale, max.	3 A	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A	
Tensione nominale	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Resistenza	≤ 150 mΩ/m	
Tensione d'esercizio	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Capacità filo / fili	300 pF/m	
Capacità filo / schermatura	300 pF/m			
Classificazioni				
ETU 4 0 0	5000007	ETIM 7.0	F0000007	
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237	
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0	27-24-22-20			

Versione catalogo / Disegni