

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













### Trasformatori di corrente plug-on

I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 150 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 1,	
	convertitore di corrente chiuso	
N. d'ordine	<u>2420960000</u>	
Tipo	CMA-31-150-5A-5VA-1	
GTIN (EAN)	4050118429091	
CPZ	1 Pieza	
Costruttore	MBS AG	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	52 mm	Profondità (pollici)	2.0472 inch	
Posizione verticale	80.9 mm	Altezza (pollici)	3.185 inch	
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch	
Peso netto	275 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C50 °C	
Conformità ambientale del		<u> </u>		
	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Attributi elettrici				
Classe di precisione	1	Corrente secondaria	05 A	
Carico	5 VA	Corrente primaria	150 A	
Caratteristiche tecniche			,	
Grado di protezione	IP20	Classe di isolamento	E	
Corrente termica permanente di dimensionamento Itermico	1,2 x Inominale	Frequenza nominale	50 Hz	
Dimensioni dei conduttori i	n tonsions	,		
Dimensioni dei conductori i	ii telisiolle			
Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	25.70 mm	
Guida di supporto	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Luogo di installazione	Uso interno	
Coordinazione di isolament	:0			
Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Classe di precisione	1	
Classificazioni				
ETIMA C.O.	F0000040	FTIM 7 O	F0000040	
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	
ECLASS 15.0	27-21-09-02			

Versione catalogo / Disegni





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

#### Convertitore di corrente ad innesto - ValueLine



Trasformatori di corrente plug-on I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

#### Dati generali per l'ordinazione

ipo CMA-31-41-SNAP-ON Versione

N. d'ordine <u>2723380000</u> GTIN (EAN) 4050118810622

CPZ 1 ST

Versione catalogo / Disegni 4