

PAC-HE20-HE20-HF-7M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2425730070
Tipo	PAC-HE20-HE20-HF-7M
GTIN (EAN)	4099987926966
CPZ	1 Pieza

PAC-HE20-HE20-HF-7M
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Dati tecnici
Omologazioni

 ROHS Conforme
Dimensioni e pesi

 Peso netto 459 g
Temperature

 Temperatura di magazzino -10...60 °C Temperatura d'esercizio -10...50
Conformità ambientale del prodotto

 Stato conformità RoHS Conforme

 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%
Dati generali

Lunghezza del cavo	7 m	Adatto a	segnali digitali
Cavo	Cavo LIHH	Collegamento interfaccia	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P
Numero di poli, min.	20 poli	Interfaccia PLC	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P
Sezione del conduttore	0.14 mm ²		

Dati elettrici

Corrente totale, max.	3 A	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Tensione nominale	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Resistenza	≤ 150 mΩ/m
Tensione d'esercizio	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Capacità filo / fili	300 pF/m
Capacità filo / schermatura	300 pF/m		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		