

AEP AP22



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie A, Terminale
N. d'ordine	<u>2429040000</u>
Tipo	AEP AP22
GTIN (EAN)	4050118438505
CPZ	20 Pieza



AEP AP22



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
	Contonne			
Dimensioni e pesi	_		_	
Profondità	46.09 mm	Profondità (nollici)	1.8146 inch	
Posizione verticale	127.75 mm	Profondità (pollici)	5.0295 inch	
Larghezza	2.4 mm	Altezza (pollici) Larghezza (pollici)	0.0945 inch	
Peso netto	6.43 g	Largriezza (pollici)	0.0945 IIICH	
reso netto	6.43 g			
Temperature	_			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura d'imagazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura ambiente Temperatura d'esercizio continuo, max.		
		Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 C	
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici con perno d'arresto	Sì	bloccabile	Sì	
Dati caratteristici del sistema		Dioceanie	- 31	
Duti culationstici dei sistemi				
Versione	Terminale			
Dati dei materiali			'	
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-01	
LULMOO 14.U	27-20-03-01	LCLAGG 10.0	27-20-03-01	