

**VT LCL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- il procedimento capacitivo non richiede un flusso di corrente
- una rottura invisibile del cavo è riconoscibile fino a pochi mm di tolleranza
- riconosce conduttori di tensione su prese, prolunghe avvolgibili, collegamenti, ecc.
- Indicazione: ottica o ottica e acustica
- compresa funzione di lampadina tascabile su VT LCL

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili di verifica, Cercacavi
N. d'ordine	<a href="#">2436670000</a>
Tipo	VT LCL
GTIN (EAN)	4050118450033
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	23 mm	Profondità (pollici)	0.9055 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0.9842 inch
Larghezza	155 mm	Larghezza (pollici)	6.1024 inch
Lunghezza	155 mm	Lunghezza (pollici)	6.1024 inch
Peso netto	181 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7cl
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Tester della tensione senza contatto
----------------------	--------------------------------------

## Strumenti di misura e prova

Categoria del circuito di misura	CAT IV 1000 V	Tensione nominale, max.	1000 V AC
Tensione nominale, min.	12 V AC	Indicazione	ottico e acustico
Grado di protezione	IP65	Tipo di batteria	Batteria 1,5 V tipo AAA
testato e approvato secondo	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		