

VT M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- per il funzionamento di prova di valvole solenoidi, relé, bobine e contattori
- misurazione di tutti i campi magnetici
- Indicazione: ottica e acustica
- compresa funzione di torcia elettrica

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili di verifica, Tester del campo magnetico senza contatto
N. d'ordine	2436680000
Tipo	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza	155 mm	Lunghezza (pollici)	6.1024 inch
Peso netto	55.7 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7cl
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Dati tecnici

Descrizione articolo	Tester del campo magnetico senza contatto
----------------------	---

Strumenti di misura e prova

Indicazione	ottico e acustico	Grado di protezione	IP65
Tipo di batteria	Batteria 1,5 V tipo AAA	testato e approvato secondo	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		