

HS 1.0-3.2/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Segnafili e segnacavi, 1 - 3.2 mm, 25.4 x 5.6 mm, giallo |
| N. d'ordine | 2437520000 |
| Tipo | HS 1.0-3.2/25 MM Y |
| GTIN (EAN) | 4050118461312 |
| CPZ | 2000 Pieza |

HS 1.0-3.2/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.77 mm | Profondità (pollici) | 0.0303 inch |
| Posizione verticale | 25.4 mm | Altezza (pollici) | 1 inch |
| Larghezza | 5.6 mm | Larghezza (pollici) | 0.2205 inch |
| Peso netto | 0.21 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -55...135 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|--|--|--|---|
| Tipo di stampa | Neutro | Larghezza | 5.6 mm |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 135 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -55 °C |
| Colori | giallo | Alogen | Sì |
| Materiale di base | Poliolefina | Caratteri stampati | senza |
| Industrie consigliate | Meccanica, Energia, Produttore dispositivi, Macchine | stampante compatibile | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS |
| Campo delle temperature di impiego | -55...135 °C | Numero per rotolo | 2000 |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogen | Sì | Sezione di collegamento cavo, max. | 1.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0.5 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 3.2 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 1 mm | Velocità di calettamento | 3:1 |
| Temperatura di ritiro consigliata | 90 °C | Diametro esterno conduttore | 1 - 3.2 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 0.5 - 1.5 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HS 1.0-3.2/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|------------|
| Tipo | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Versione |
| N. d'ordine | 2448880000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| CPZ | 1 ST | |

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versione |
| N. d'ordine | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| CPZ | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versione |
| N. d'ordine | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| CPZ | 1 ST | |