

HS 3.2-9.5/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Segnafili e segnacavi, 3.2 - 9.5 mm, 50.8 x 15.1 mm, giallo |
| N. d'ordine | 2437700000 |
| Tipo | HS 3.2-9.5/50 MM Y |
| GTIN (EAN) | 4050118460759 |
| CPZ | 500 Pieza |

HS 3.2-9.5/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.77 mm | Profondità (pollici) | 0.0303 inch |
| Posizione verticale | 50.8 mm | Altezza (pollici) | 2 inch |
| Larghezza | 15.1 mm | Larghezza (pollici) | 0.5945 inch |
| Peso netto | 1.01 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -55...135 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali


| | | | |
|--|--|--|---|
| Tipo di stampa | Neutro | Larghezza | 15.1 mm |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 135 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -55 °C |
| Colori | giallo | Alogen | Sì |
| Materiale di base | Poliolefina | Caratteri stampati | senza |
| Industrie consigliate | Meccanica, Energia, Produttore dispositivi, Macchine | stampante compatibile | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS |
| Campo delle temperature di impiego | -55...135 °C | Numero per rotolo | 500 |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogen | Sì | Sezione di collegamento cavo, max. | 16 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 4 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 9.5 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 3.2 mm | Velocità di calettamento | 3:1 |
| Temperatura di ritiro consigliata | 90 °C | Diametro esterno conduttore | 3.2 - 9.5 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 4 - 16 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



HS 3.2-9.5/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|---------------------------|------------|
| Tipo | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Versione |
| N. d'ordine | 244888000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| CPZ | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|---------------------------|----------|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versione |
| N. d'ordine | 135742000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| CPZ | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versione |
| N. d'ordine | 267259000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| CPZ | 1 ST | |