

**HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	segnafile, Segnafili e segnacavi, 3.2 - 6.4 mm, 50.8 x 10.7 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">2438070000</a>
Tipo	HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y
GTIN (EAN)	4050118461145
CPZ	1000 Pieza

**HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	0.77 mm	Profondità (pollici)	0.0303 inch
Posizione verticale	50.8 mm	Altezza (pollici)	2 inch
Larghezza	10.7 mm	Larghezza (pollici)	0.4213 inch
Peso netto	0.6 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
------------------------------------	--------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	10.7 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Colori	giallo	Alogenici	No
Materiale di base	Poliolefina	Caratteri stampati	senza
stampante compatibile	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
Numero per rotolo	1000		

**Segnafili e segnacavi**

Alogenici	No	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	6.4 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	3.2 mm	Velocità di calettamento	2:1
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Diametro esterno conduttore	3.2 - 6.4 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Disegni

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">244888000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
CPZ	1 ST	

## THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione
N. d'ordine	<a href="#">135742000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
CPZ	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">267259000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
CPZ	1 ST	