

FAD 1771-WB/WD SL12 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adattatori per la migrazione - PLC-5.

Gli adattatori sul lato anteriore con cavi preassemblati garantiscono una migrazione sicura dalle schede PLC-5 ad altri sistemi PLC/DCS o ai moduli u-remote di Weidmüller.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2448680000
Tipo	FAD 1771-WB/WD SL12 M
GTIN (EAN)	4050118462470
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Prodotto alternativo	FAD 1771-WB/WD SL12 M US

FAD 1771-WB/WD SL12 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	53 mm	Profondità (pollici)	2.0866 inch
Posizione verticale	269 mm	Altezza (pollici)	10.5905 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Lunghezza	269 mm	Lunghezza (pollici)	10.5905 inch
Peso netto	159 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	0...50 °C	Temperatura d'esercizio	0...50 °C
--------------------------	-----------	-------------------------	-----------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati per il collegamento

Collegamento a PLC	Connettore SL 3.5/F 12p
--------------------	-------------------------

Specifiche tecniche

Corrente max. per canale	2 A	Corrente nominale totale	8 A
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 300 V AC
Classe di sovratensione	II	Grado di lordura	2
Tensione di prova isolamento AC	1.2 kV		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Disegni

