


**FAD 1771-WF SL18 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Adattatori per la migrazione - PLC-5.

Gli adattatori sul lato anteriore con cavi preassemblati garantiscono una migrazione sicura dalle schede PLC-5 ad altri sistemi PLC/DCS o ai moduli u-remote di Weidmüller.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2448690000
Tipo	<a href="#">FAD 1771-WF SL18 M</a>
GTIN (EAN)	4050118462487
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Prodotto alternativo	<a href="#">FAD 1771-WF SL18 M US</a>

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	53 mm	Profondità (pollici)	2.0866 inch
Posizione verticale	269 mm	Altezza (pollici)	10.5905 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Lunghezza	269 mm	Lunghezza (pollici)	10.5905 inch
Peso netto	139.92 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino 0...50 °C Temperatura d'esercizio 0...50 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati per il collegamento

Collegamento a PLC Connettore SL 3.5/F 18p

## Specifiche tecniche

Corrente max. per canale 2 A Corrente nominale totale 8 A

## Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 250 V AC
Classe di sovratensione	II	Grado di lordura	2
Tensione di prova isolamento AC	1.2 kV		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

