

## **HDC IP68 HP 24B 1M50**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP68, IP69, in stato collegato, Coperchio, Collegamento a staffa di serraggio, , Dimensione entrate cavi: M 50
N. d'ordine	2451460000
Tipo	HDC IP68 HP 24B 1M50
GTIN (EAN)	4050118466379
CPZ	1 Pieza

## **HDC IP68 HP 24B 1M50**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	793 g		
Temperature			,
Valori limite di temperatura	-50 °C 120 °C		
Conformità ambientale d			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt		
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone	
		Resistenza chimica Resistente	
	Sostanza Olio diesel		
	Resistenza chimica Instabile		
	Sostanza Alcool etilico		
	Resistenza chimica Resistente		
	Sostanza Olio per trasmissione		
	Resistenza chimica Resistente in certe condizioni		certe condizioni
	Sostanza Olio idraulico		
	Resistenza chimica Resistente in certe condizioni		
	Sostanza Benzina di petrolio		rolio
	Resistenza chimica Instabile		
	Sostanza Sudore		
	Resistenza chimica Resistente in o		
	Sostanza Benzina super		·
	Resistenza chimica Instabile		
	Sostanza Acqua		
	Resistenza chimica Resistente  Sostanza UV		
	Resistenza chimica Resistente		
	Sostanza Ozono  Pocietanza chimica Pocietanto		
	Resistenza chimica Resistente		
Dati generali			
			'
Esecuzione custodia	Coperchio	Dimensioni di installazione	8
Colori	nero, Nero (simile a RAL 9005)	Superficie	Verniciatura a polvere
Тіро	Copertura	Serie	HighPower
Esente da alogeni	false	BG	8
Grado di protezione	IP68, IP69, in stato collegato		

Data di creazione 14.11.2025 08:04:20 MEZ

Materiale elemento di bloccaggio

11 Nm

HighPower

Verniciatura a polvere

Acciaio, inossidabile

Coppia di serraggio

Superficie

Serie

Versione catalogo / Disegni

Materiale base della custodia

Grado di protezione

Custodie EMC

alluminio pressofuso

IP68, IP69, in stato

collegato

Sì



## **HDC IP68 HP 24B 1M50**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Esecuzione			<u> </u>
Dimensione entrate cavi	M 50	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Coperchio
Coppia di serraggio	11 Nm	Numero entrate cavo in alto	1
Esecuzione custodia	Coperchio	Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio
Dimensioni di installazione	8	Entrata cavo	con filettatura
Tipo	Copertura	Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio
Guarnizione	Gomma di silicone	Filettatura (interna)	M 50
Colore (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8

### **Nota importante**

Informazioni sul prodotto	A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporre
illioilliazioili sui piodotto	la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensioni
	di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non
	esitate a contattarci.

### Classificazioni

ETIM 6 O	FC000427	ETIM 7.0	FC000427
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		